

Garant GRIDLINE

Armoire lourde / grande capacité avec Porte battante en tôle pleine, Hauteur: 900mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 942721 900 |
| GTIN | 4062406595838 |
| Classe d'article | 9GI |

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 40×28G. Tiroirs correspondants: 36×24G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires lourdes et grande capacité GridLine, voir 942530 – 942610 et réf. 95.

Utilisation comme armoire lourde uniquement possible avec les tablettes lourdes 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

| | |
|--------------|-------|
| Largeur en G | 40 |
| Poids | 67 kg |

| | |
|---|--|
| Positionnement de la poignée | haut |
| ComfortClose | non |
| Type d'armoire | Armoire de base |
| Largeur | 1000 mm |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui |
| Façades des armoires | Porte battante en tôle pleine |
| Hauteur utile | 745 mm |
| Hauteur | 900 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Profondeur en G | 28 |
| Exécution | pour garnissage libre |
| Épaisseur du matériau | 0,9 mm |
| Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1600 |
| Angle d'ouverture de porte | 250 degré |
| Réglage en hauteur au pas | 25 |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type de produit | Armoire grande capacité |

Accessoires

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Poignée pour GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |
|---------------------------------|-------------|