

Garant GRIDLINE

**Armoire lourde / grande capacité avec Porte battante avec regard, Hauteur: 800mm****Données de commande**

N° commande	942723 800
GTIN	4062406595845
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 40×28G. Tiroirs correspondants: 36×24G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires lourdes et grande capacité GridLine, voir 942530 – 942610 et réf. 95.

**Utilisation comme armoire lourde uniquement possible avec les tablettes lourdes 942610.**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Poids	63 kg
Type d'armoire	Armoire de base

Profondeur en G	28
Largeur en G	40
Profondeur	700 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur	800 mm
ComfortClose	non
Hauteur utile	645 mm
Façades des armoires	Porte battante avec regard
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Positionnement de la poignée	haut
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire grande capacité

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
---------------------------------	-------------