

Garant GRIDLINE

Armoire lourde / grande capacité avec Porte battante en tôle pleine, Hauteur: 800mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 942721 800 |
| GTIN | 4062406595821 |
| Classe d'article | 9GI |

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 40×28G. Tiroirs correspondants: 36×24G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires lourdes et grande capacité GridLine, voir 942530 – 942610 et réf. 95.

Utilisation comme armoire lourde uniquement possible avec les tablettes lourdes 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

| | |
|--------------|--------|
| Largeur en G | 40 |
| Hauteur | 800 mm |

| | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Profondeur en G | 28 |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui |
| Hauteur utile | 645 mm |
| Façades des armoires | Porte battante en tôle pleine |
| ComfortClose | non |
| Poids | 63 kg |
| Profondeur | 700 mm |
| Positionnement de la poignée | haut |
| Largeur | 1000 mm |
| Type d'armoire | Armoire de base |
| Exécution | pour garnissage libre |
| Épaisseur du matériau | 0,9 mm |
| Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1600 |
| Angle d'ouverture de porte | 250 degré |
| Réglage en hauteur au pas | 25 |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type de produit | Armoire grande capacité |

Accessoires

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Poignée pour GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |
|---------------------------------|-------------|