


Garant GRIDLINE

**Armoire lourde / grande capacité avec Porte coulissante avec regard,
Hauteur: 900mm****Données de commande**

N° commande	942747 900
GTIN	4062406595890
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 60×28G. Tiroirs correspondants: 26×20G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires lourdes et grande capacité GridLine, voir 942530 – 942610 et réf. 95.

Utilisation comme armoire lourde uniquement possible avec les tablettes lourdes 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Type d'armoire	Armoire de base
ComfortClose	non
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Poids	113 kg

Façades des armoires	Porte coulissante avec regard
Positionnement de la poignée	haut
Largeur en G	60
Hauteur	900 mm
Profondeur en G	28
Profondeur	700 mm
Hauteur utile	763 mm
Largeur	1500 mm
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire grande capacité

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
---------------------------------------	-------------