

Garant GRIDLINE

**Armoire lourde / grande capacité avec Porte coulissante avec regard,  
Hauteur: 900mm****Données de commande**

N° commande	942767 900
GTIN	4062406595937
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 80×28G. Tiroirs correspondants: 36×20G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires lourdes et grande capacité GridLine, voir 942530 – 942610 et réf. 95.

**Utilisation comme armoire lourde uniquement possible avec les tablettes lourdes 942610.**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Positionnement de la poignée	haut
Hauteur utile	763 mm
Profondeur en G	28
Profondeur	700 mm

Largeur	2000 mm
Façades des armoires	Porte coulissante avec regard
Hauteur	900 mm
Type d'armoire	Armoire de base
ComfortClose	non
Poids	131 kg
Largeur en G	80
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire grande capacité

---

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
---------------------------------------	-------------