

Garant**Raccord de sécurité avec raccord de tuyau Filetage extérieur, Taille: 1/4pouce****Données de commande**

N° commande	080370 1/4
GTIN	4062406592103
Classe d'article	01A

Description**Exécution:**

Le raccord de sécurité GARANT est un raccord hautes performances en acier galvanisé, offrant une capacité de débit extrêmement élevée. Utilisation à une main nouvelle et améliorée.

Débit: 2250 l/min, pression de fonctionnement max: 16 bars. Conforme aux normes ISO 4414, ISO B et EN 983.

Remarque(s):

Cette série GARANT convient aux marchés du Benelux, de la France, de l'Amérique du Nord et de la Norvège.

Description technique

Pression de service max.	16 bar
Filetage extérieur du raccord	1/4 pouce
Débit	2250 l/min
Type de produit	Kärcher coupleur p/ nettoyeur 4.403-002.0

