

Garant**Raccord de sécurité avec raccord de tuyau Filetage extérieur, Taille: 1/2pouce****Données de commande**

N° commande	080370 1/2
GTIN	4062406596224
Classe d'article	01A

Description**Exécution:**

Le raccord de sécurité GARANT est un raccord hautes performances en acier galvanisé, offrant une capacité de débit extrêmement élevée. Utilisation à une main nouvelle et améliorée.

Débit: 2250 l/min, pression de fonctionnement max: 16 bars. Conforme aux normes ISO 4414, ISO B et EN 983.

Remarque(s):

Cette série GARANT convient aux marchés du Benelux, de la France, de l'Amérique du Nord et de la Norvège.

Description technique

Filetage extérieur du raccord	1/2 pouce
Débit	2250 l/min
Pression de service max.	16 bar
Type de produit	Kärcher coupleur p/ nettoyeur 4.403-002.0

