

Garant**Raccord de sécurité avec raccord de tuyau Filetage intérieur, Filetage intérieur du raccord: 1/2pouce****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 080371 1/2 |
| GTIN | 4062406596255 |
| Classe d'article | 01A |

Description**Exécution:**

Le raccord de sécurité GARANT est un raccord hautes performances en acier galvanisé, offrant une capacité de débit extrêmement élevée. Utilisation à une main nouvelle et améliorée. Débit: 2250 l/min, pression de fonctionnement max: 16 bars. Conforme aux normes ISO 4414, ISO B et EN 983.

Remarque(s):

La série GARANT est conforme à l'Eurostandard 7,6 (Ø nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.

Cette série GARANT convient aux marchés du Benelux, de la France, de l'Amérique du Nord et de la Norvège.

Description technique

| | |
|-------------------------------|------------|
| Pression de service max. | 16 bar |
| Débit | 2250 l/min |
| Filetage intérieur du raccord | 1/2 pouce |

Type de produit

Kärcher coupleur p/
nettoyeur 4.403-002.0