

Garant

Raccord de sécurité avec raccord de tuyau Raccord, Ø int. raccord de tuyau (dim. nominales): 13mm

**Données de commande**

N° commande	080372 13
GTIN	4062406596286
Classe d'article	01A

Description**Exécution:**

Le raccord de sécurité GARANT est un raccord hautes performances en acier galvanisé, offrant une capacité de débit extrêmement élevée. Utilisation à une main nouvelle et améliorée.

Débit: 2250 l/min, pression de fonctionnement max: 16 bars. Conforme aux normes ISO 4414, ISO B et EN 983.

Remarque(s):

La série GARANT est conforme à l'Eurostandard 7,6 (Ø nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.

Cette série GARANT convient aux marchés du Benelux, de la France, de l'Amérique du Nord et de la Norvège.

Description technique

Débit	2250 l/min
Pression de service max.	16 bar
Ø int. raccord de tuyau (dim. nominales)	13 mm

Type de produit

Kärcher coupleur p/
nettoyeur 4.403-002.0