

**Garant****Raccord de sécurité avec raccord de tuyau Raccord, Ø int. raccord de tuyau (dim. nominales): 8mm****Données de commande**

N° commande	080372 8
GTIN	4062406596262
Classe d'article	01A

**Description****Exécution:**

Le raccord de sécurité GARANT est un raccord hautes performances en acier galvanisé, offrant une capacité de débit extrêmement élevée. Utilisation à une main nouvelle et améliorée.

Débit: 2250 l/min, pression de fonctionnement max: 16 bars. Conforme aux normes ISO 4414, ISO B et EN 983.

**Remarque(s):**

La série GARANT est conforme à l'Eurostandard 7,6 (Ø nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.

Cette série GARANT convient aux marchés du Benelux, de la France, de l'Amérique du Nord et de la Norvège.

**Description technique**

Pression de service max.	16 bar
Débit	2250 l/min
Ø int. raccord de tuyau (dim. nominales)	8 mm

Type de produit

Kärcher coupleur p/  
nettoyeur 4.403-002.0