

**Garant****Fraise semi-finition, non revêtu, Ø k10 DC: 7mm**

## Données de commande

N° commande	191640 7
GTIN	4045197104298
Classe d'article	11W

## Description

### Exécution:

**Fraises universelles avec profil semi-finition.** Coupe au centre pour le fraisage en plongée.

**Dépouille excentrée.** Géométrie de coupe universelle.

## Description technique

Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,015 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,3 mm
Ø dents $D_c$	7 mm
Nombre de dents Z	3
Ø queue $D_s$	10 mm
Longueur totale L	66 mm
Longueur de coupe $L_c$	16 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 1835 B avec h6
Tolérance Ø nominal	k10
Angle d'hélice	25 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS Co 8

Norme	DIN 844 B
Profil de fraise	NF
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	83 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	30 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	25 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	25 m/min	P
CuZn	moyennement adaptée	55 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		