



Enrouleur de tuyau, boîtier en fonte d'aluminium, Type: 20



Données de commande

N° commande	080074 20
GTIN	4030704030092
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Enrouleur de tuyau avec **mécanisme automatique d'enroulement et d'extraction, guidé**, à ressorts en acier durables avec **butées multiples par tour**.

Enrouleur de tuyau ouvert avec **boîtier en fonte d'aluminium, arceau de sortie pivotant galvanisé** et **tuyau en PVC robuste renforcé de nylon**.

Utilisation:

Indiquée pour l'air.

Pour accroître l'ergonomie grâce à un travail sans effort ainsi que pour assurer le rangement et éviter les risques d'accidents et de blessures dus aux tuyaux posés sur le sol.

Description technique

Longueur de tuyau utile	20 m
Raccord Sortie	3/8 pouce
Matériau tuyau	Polychlorure de vinyle
Pression de service max.	20 bar
Matériau boîtier	Aluminium

Raccord Entrée	3/8 pouce
Largeur boîtier	380 mm
Hauteur boîtier	375 mm
Profondeur boîtier	155 mm
Type de produit	Enrouleurs de tuyaux