



## Porte-plaquettes Medium-Plus pour carottage, Gauche, Plage de Ø Gorge D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 160/250mm



### Données de commande

N° commande	278046 160/250
GTIN	4062406602208
Classe d'article	22B

### Description

#### Exécution:

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm).

Pour plaquettes de tronçonnage 278029 – 278036.

#### Remarque(s):

D<sub>1</sub> = Ø min. pour la 1ère gorge / D<sub>2</sub> = Ø max. pour la 1ère incision.

D<sub>2</sub> = 999 dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

### Description technique

Ø min. 1ère gorge D <sub>1</sub>	160 mm
Profondeur coupe max. t <sub>max</sub>	14 mm
Ø max. 1ère gorge D <sub>2</sub>	250 mm
Largeur queue b	25×25 mm
Vis	279816 4
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Largeur de gorge w	3; 4 mm
Type de produit	Porte-plaquettes

