



## Jeu de barres d'alésage en acier sans Al, droite, Type: 2



### Données de commande

N° commande	255160 2
GTIN	4062406609467
Classe d'article	29W

### Description technique

Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	19 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	24 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	19 mm
Longueur totale L	250 mm
Longueur totale L	250 mm
Longueur totale L	180 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	25 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	32 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	25 mm
Déport L <sub>3</sub>	13 mm
Déport L <sub>3</sub>	17 mm
Déport L <sub>3</sub>	13 mm

Plaquette adaptée	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Code ISO porte-outils	S20S PCLNR09; S25S PDUNR11; S20Q PWLNR06
Pièce de rechange	259981 11
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Type d'outils	Acier.
Arrosage interne	non
Type de produit	Barre d'alésage