



## Jeu de barres d'alésage en acier sans Al, droite, Type: 3



### Données de commande

N° commande	255160 3
GTIN	4062406609474
Classe d'article	29W

### Description technique

Plaquette adaptée	CN.. 1204.; DN..1506.; WN.. 0804..
Longueur totale L	250 mm
Longueur totale L	250 mm
Longueur totale L	200 mm
Déport L <sub>3</sub>	17 mm
Déport L <sub>3</sub>	22 mm
Déport L <sub>3</sub>	17 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	24 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	31 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	24 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	32 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	40 mm

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	32 mm
Code ISO porte-outils	S25S PCLNR12; S32S PDUNR15; S25R PWLNR08
Pièce de rechange	259981 12
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Type d'outils	Acier.
Arrosage interne	non
Type de produit	Barre d'alésage