



Jeu de barres d'alésage en acier sans Al, Gauche, Type: 2



Données de commande

N° commande	255161 2
GTIN	4062406609498
Classe d'article	29W

Description technique

Plaquette adaptée	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Ø pré-perçage min. D_{min}	25 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	32 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	25 mm
Code ISO porte-outils	S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06
Longueur totale L	250 mm
Longueur totale L	250 mm
Longueur totale L	180 mm
Déport L_3	13 mm
Déport L_3	17 mm
Déport L_3	13 mm
Hauteur de serrage L_2	19 mm

Hauteur de serrage L ₂	24 mm
Hauteur de serrage L ₂	19 mm
Pièce de rechange	259981 11
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Type d'outils	Acier.
Arrosage interne	non
Type de produit	Barre d'alésage