



Jeu de barres d'alésage en acier sans Al, Gauche, Type: 1



Données de commande

N° commande	255161 1
GTIN	4062406609481
Classe d'article	29W

Description technique

Code ISO porte-outils	S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06
Ø pré-perçage min. D_{min}	20 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	25 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	20 mm
Longueur totale L	200 mm
Longueur totale L	250 mm
Longueur totale L	150 mm
Déport L_3	11 mm
Déport L_3	13 mm
Déport L_3	11 mm
Plaquette adaptée	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Hauteur de serrage L_2	15,25 mm

Hauteur de serrage L ₂	19 mm
Hauteur de serrage L ₂	15,25 mm
Pièce de rechange	259981 10
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Type d'outils	Acier.
Arrosage interne	non
Type de produit	Barre d'alésage