

Garant GRIDLINE

Jeu de roues réglables en hauteur Jeu de 2 pièces, Type: 1**Données de commande**

N° commande	927206 1
GTIN	4062406605285
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Réglage en hauteur manuel comme module enfichable dans les pieds de l'établi, avec roues de Ø 125 mm. Pare-fils empêchant le blocage des roues. Fonctionnement silencieux grâce aux roulements à billes de haute qualité, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale et bruits de roulement réduits. Le jeu de roues présente une charge admissible maximale de 100 kg et ne peut pas être monté sur des piètements de 900 mm de haut. Impossible en association avec les établis Ready-to-go. Réglage en hauteur possible au pas de 25 mm.

Livraison:

Jeu composé de 2 modules enfichables, pour 1 piètement ou 2 pieds. Jeu composé de 2 modules enfichables avec **roulettes fixes** et matériel de fixation.

Coloris:

Réglage en hauteur gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**. Roues galvanisées, non configurables.

Remarque(s):

Le montage de roues augmente la hauteur de travail de l'établi de 150 mm. Pour un établi avec 2 piètements, 2 jeux sont nécessaires.

Pour calculer la charge admissible de l'établi, seules 3 roues doivent être prises en compte.

Charge admissible maximale d'un établi: 150 kg.

Description technique

Largeur	45 mm
Plage de réglage en hauteur	150 mm
Hauteur	325 mm
Profondeur	95 mm
Ø roulette fixe	125 mm
Charge admissible par roue	50 kg
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Rouleau