



Jeu de barres d'alésage en acier avec Al, à droite, Type: SET1



Données de commande

N° commande	265155 SET1
GTIN	4062406609603
Classe d'article	29W

Description technique

Déport L ₃	6 mm
Déport L ₃	6,5 mm
Déport L ₃	4 mm
Déport L ₃	9 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Largeur de collet L ₄	8 mm
Largeur de collet L ₄	10 mm
Largeur de collet L ₄	6 mm
Largeur de collet L ₄	8 mm
Longueur de tête L ₁	27,5 mm
Longueur de tête L ₁	27 mm

Longueur de tête L ₁	22,5 mm
Longueur de tête L ₁	22 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Ø pré-perçage min. D _{min}	8 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	12 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	11 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	15,5 mm
Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Hauteur de serrage L ₂	7 mm
Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Longueur totale L	125 mm
Longueur totale L	100 mm
Longueur totale L	100 mm
Longueur totale L	110 mm
Code ISO porte-outils	A0608H SCLCR/L06
Code ISO porte-outils	A1012K SDUCR/L07
Code ISO porte-outils	A0810H SDUCR/L07
Code ISO porte-outils	A0810J SCLCR/L06
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

260032 0608/06

Barre d'alésage, acier Ø queue / dim. plaquette 0608/06
mm

Barre d'alésage, acier Ø queue / dim. plaquette 0810/06
mm

260032 0810/06

Barre d'alésage, acier Ø queue / dim. plaquette 1012/06
mm

260032 1012/06

Barre d'alésage, acier Ø queue / dim. plaquette 1216/06
mm

260032 1216/06

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8