

Garant**Fraise semi-finition, non revêtu, Ø k12 DC: 8mm**

Données de commande

N° commande	191710 8
GTIN	4045197104748
Classe d'article	11W

Description

Exécution:
Profil ébauche à pas fin.

Description technique

Ø dents D_c	8 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,018 mm
Nombre de dents Z	4
Ø queue D_s	10 mm
Longueur totale L	69 mm
Longueur de coupe L_c	19 mm
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Queue	DIN 1835 B avec h6
Tolérance Ø nominal	k12
Angle d'hélice	27-30 degré
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS Co 8
Norme	DIN 844 B
Profil de fraise	NF

Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	83 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	30 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	25 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	23 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	55 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		