

## Aimant cylindrique avec cote d'ajustement, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 8mm



### Données de commande

N° commande	085928 8
GTIN	2050000964862
Classe d'article	08Q

### Description

#### Exécution:

- Aimant cylindrique blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
- Tolérance d'ajustement sur Ø extérieur h6.
- Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
- Noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo<sub>5</sub>).

#### Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

### Description technique

Cote de raccourcissement maximal arrière	10 mm
Ø	8 mm
Hauteur	20 mm
Résistance max. à la température	200 °C
Matériau surface	Nickel
Force d'attraction	22 N
Matériau noyau magnétique	SmCo <sub>5</sub>
Type de produit	Aimants cylindriques

