

Garant**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 20/07mm****Données de commande**

N° commande	260308 20/07
GTIN	4062406602246
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	125 mm
Longueur de tête L ₁	24 mm
Code ISO porte-outils	SDJCR/L 2020K07
Taille plaquette	7 mm
Taille de queue	20 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Largeur fonctionnelle L ₄	24 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500