

**Garant****Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 16/07mm****Données de commande**

N° commande	260309 16/07
GTIN	4062406602253
Classe d'article	21T

**Description technique**

Taille de queue	16 mm
Longueur totale L	100 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	20 mm
Taille plaquette	7 mm
Code ISO porte-outils	SDJCR/L 1616H07
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Longueur de tête L <sub>1</sub>	22 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500