

**Garant****Plaquette pour gorges Rayon complet, HB9140, Largeur de gorge w: 4mm****Données de commande**

N° commande	275012 4
GTIN	4062406612610
Classe d'article	21H

**Description****Utilisation:**

Pour porte-plaquettes 274030 – 274090.

**Adapté(s) pour:**

Porte-plaquettes 274010 – 274026.

**Description technique**

Classement finition/ébauche	Finition
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/tr
Largeur de gorge w	4 mm
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB9140
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre

Type de produit

Plaquettes pour tronçonnage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	50 m/min	P
Fonte GG(G)	adaptée	80 m/min	K
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		