

Garant**Plaquette pour gorges Rayon complet, HU9310, Largeur de gorge w: 3mm****Données de commande**

N° commande	275015 3
GTIN	4062406612627
Classe d'article	21H

Description**Utilisation:**

Pour porte-plaquettes 274030 – 274090.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274010 – 274026. Barres d'alésage 274170 – 274171.

Description technique

Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,1 mm/tr
Largeur de gorge w	3 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Revêtement	non revêtu
Condition de coupe	Continue
Nuance	HU9310
Nombre de changements/dents	1

Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	380 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	360 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	280 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		