

**Disque abrasif à structure maillée 710W, Ø 150 mm, Grain: 320****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 567814 320    |
| GTIN             | 4054596899735 |
| Classe d'article | 53M           |

**Description****Exécution:**

Disques abrasifs auto-agrippants composés de tissu polyamide recouvert de grain abrasif dans une **structure maillée** avec des milliers de perforations.

Le grain abrasif **de précision Cubitron™ II** est combiné à un **modèle de garnissage ondulé** innovant pour une capacité d'enlèvement de matière et une durée de vie maximales ainsi qu'une tendance à l'encrassement minimum.

**Avantage(s):**

- **Polissage sans poussière: charge environnementale et encombrement minimum.**
- **Pas d'usure du disque abrasif (les erreurs superficielles et les amas de poussière sont évités).**
- **Garantie de meilleures surfaces avec une consommation réduite d'abrasifs.**
- **Efficacité optimale: la capacité d'enlèvement de matière augmente en fonction des surfaces.**

**Utilisation:**

Idéale pour les applications sur des **matériaux très durs**, comme les peintures UV, les apprêts, le bois dur; convient bien également sur l'acier.

Vitesse de rotation maximale: 40 m/s

**Description technique**

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Grain                                 | 320                           |
| Abrasifs                              | Grain de céramique (CER)      |
| Abréviation de l'abrasif              | Céramique                     |
| Support                               | Filet tissu                   |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 %                       |
| Attribut des noms de produit          | Ø 150 mm                      |
| Référence fabricant                   | 710W                          |
| Vitesse de rotation maximale          | 40 m/s                        |
| Type de produit                       | Disque abrasif auto-agrippant |

## Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | adaptée             |                |          |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                |          |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Acier < 55 HRC                 | adaptée             |                |          |
| Acier < 60 HRC                 | adaptée             |                |          |
| Acier < 67 HRC                 | moyennement adaptée |                |          |
| INOX                           | moyennement adaptée |                |          |
| Ti                             | moyennement adaptée |                |          |
| CuZn                           | adaptée             |                |          |
| Plastique, PRFV                | adaptée             |                |          |
| Bois                           | adaptée             |                |          |
| Peinture                       | adaptée             |                |          |
| Uni                            | adaptée             |                |          |
| av. arrosage max.              | adaptée             |                |          |
| à sec                          | adaptée             |                |          |

