


rapid**Enrouleur de tuyau, boîtier en tôle d'acier, Type: 15****Données de commande**

N° commande	080076 15
GTIN	4030704090041
Classe d'article	08A

Description**Exécution:**

Enrouleur de tuyau avec **mécanisme automatique d'enroulement et d'extraction, guidé**, à ressorts en acier durables avec **butées multiples par tour**.

Enrouleur de tuyau ouvert en **tôle d'acier vernie, partiellement galvanisée** avec **orifice de sortie variable** et **tuyau en caoutchouc** robuste.

Utilisation:

Indiquée pour l'air, l'eau, l'huile, le gazole.

Pour accroître l'ergonomie grâce à un travail sans effort ainsi que pour assurer le rangement et éviter les risques d'accidents et de blessures dus aux tuyaux posés sur le sol.

Description technique

Longueur de tuyau utile	15 m
Raccord Sortie	1/2 pouce
Pression de service max.	50 bar
Raccord Entrée	1/2 pouce
Matériau boîtier	Tôle d'acier, vernie

Hauteur boîtier	494 mm
Profondeur boîtier	180 mm
Largeur boîtier	470 mm
Type de produit	Enrouleurs de tuyaux