

**Garant****Cliquet emboîtable réversible, Type-Carré d'entraînement: 2-3/4pouce****Données de commande**

N° commande	657582 2-3/4
GTIN	4062406625894
Classe d'article	61E

**Description****Exécution:**

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique. Cliquet emboîtable réversible très compact.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Données d'utilisation:****Légende du schéma et de la formule:**

$L_1$  = longueur de levier sans embout

$L_2$  = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

$L_3$  = longueur de levier avec mesure étalon usine

$L_4$  = mesure étalon de l'embout

$L$  = longueur totale de l'outil

$T_1$  = couple à régler

$T_2$  = couple prescrit

**Adapté(s) pour:**

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

**Remarque(s):**

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l'outil de réglage (voir certificat d'étalonnage/manuel d'instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!

Autres embouts avec emmanchement carré 22×28 mm disponibles sur demande.

## Description technique

Hauteur h	20,5 mm
Carré d'entraînement	3/4 pouce
Nombre de dents	48
Capacité de charge max.	450 Nm
Emmanchement	14×18 mm
Mesure étalon S	34 mm
Largeur b	39 mm
Outil interchangeable	Embout
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Cliquet réversible	oui
Cliquet avec éjecteur	oui
Type de produit	Cliquets