

**Aimants plats avec crochet, Néodyme, Carré / plaquette: E1070/NEO****Données de commande**

N° commande	085974 E1070/NEO
GTIN	5012095619390
Classe d'article	08Q

Description**Exécution:**

Librement orientable à 360° autour de la base magnétique et pivotant à 180°.

Utilisation:

Idéal pour accrocher différents articles sans vis ni clous.

Description technique

Ø	25 mm
Poids	38 g
Hauteur	65 mm
Force d'attraction	180 N
Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimant plat

