

**Aimants plats avec mousqueton, Néodyme, Carré / plaquette: E1066/NEO****Données de commande**

| | |
|------------------|------------------|
| N° commande | 085975 E1066/NEO |
| GTIN | 5012095617716 |
| Classe d'article | 08Q |

Description**Exécution:**

Thermorésistant jusqu'à 80°C.

Utilisation:

Idéal pour maintenir et accrocher des cordes, câbles, fils, etc.

Description technique

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Ø | 28 mm |
| Force d'attraction | 200 N |
| Résistance max. à la température | 80 °C |
| Hauteur | 14 mm |
| Poids | 30 g |
| Matériau noyau magnétique | Néodyme |
| Type de produit | Aimant plat |

