


Aimant plat avec filetage intérieur, SmCo₅, Ø: 32mm



Données de commande

N° commande	085922 32
GTIN	2050000965258
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
- Surface galvanisée, noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo₅).
- Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Description technique

Hauteur	7 mm
Force d'attraction	220 N
Matériau surface	galvanisé
Hauteur avec taraudage	15,5 mm
Poids	48 g
Manchon taraudé	oui
Ø	32 mm
Résistance max. à la température	200 °C

Filetage	M5 mm
Matériau noyau magnétique	SmCo ₅
Type de produit	Aimant plat

Accessoires

Jeu de crochets à visser avec filetage extérieur 10 pièces Filetage M5	085921 M5
---	-----------