

**Soufflette, Type: STAR****Données de commande**

N° commande	080120 STAR
GTIN	4047322129336
Classe d'article	08A

Description**Exécution:**

Soufflette **hautes performances finement dosable; puissance triplée** par rapport aux soufflettes traditionnelles.

Adaptation universelle; pression de service max. 10 bars.

Livraison:

Avec raccord et embout de 9 mm.

Remarque(s):

Supports pour soufflette adaptés, voir codes art. 080263 H1 et 955750.

Description technique

Type	STAR
Débit à 6 bars	680 l/min
Pression de service max.	10 bar
Type de produit	Pistolet

Accessoires

Tube prolongateur pour soufflette Longueur 300 mm

080134 300