

KÄRCHER**Balayeuses, Type: KM7030CBP****Données de commande**

N° commande	078004 KM7030CBP
GTIN	4039784718098
Classe d'article	07C

Description**Exécution:**

Balayeuse manuelle avec brosse à rouleau et brosses latérales à entraînement électrique pour un balayage efficace dans les courbes à gauche comme à droite. Garniture de poils universelle pour le nettoyage intérieur et extérieur, filtre à poussières avec aspiration, châssis en plastique robuste, brosse principale facilement réglable et brosses latérales à réglage progressif.

- **Aspiration intégrée**
- **Fonctionnement sur batterie**
- **Brosses à rouleau et latérales entraînées**

Machine de nettoyage au sol manuelle pour de nombreuses applications et différentes superficies. Au choix, fonctionnement sur piles ou sur secteur. Productivité élevée et utilisation économique.

Description technique

Hauteur	1050 mm
Largeur	770 mm
Longueur	1200 mm
Puissance absorbée	195 W

Tension de la batterie	12 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Durée de fonctionnement max.	150 min
Volume récipient	30 l
Poids net	48 kg
Largeur de travail avec brosses latérales	700 mm
Type de produit	Laveuse de sols