

KÄRCHER**Autolaveuses, Type: BR4522CBP****Données de commande**

N° commande	078002 BR4522CBP
GTIN	4054278440064
Classe d'article	07C

Description**Exécution:**

Idéale pour les grandes surfaces fortement encombrées: autolaveuse sur batterie très maniable BR 45/22 Bp Pack. Avec tête de brossage articulée rotative et technologie KART. Machine de nettoyage au sol manuelle pour de nombreuses applications et différentes superficies. Au choix, fonctionnement sur piles ou sur secteur. Productivité élevée et utilisation économique.

Description technique

Rendement de surface max.	1800 m ² /h
Largeur de travail des brosses	450 mm
Poids, accessoires compris	51,7 kg
Longueur	970 mm
Volume du réservoir d'eau propre	22 l
Pression d'appui min. des brosses	100 - 150 g/cm ³

Vitesse de rotation des brosses	750 - 1000 min ⁻¹
Volume du réservoir d'eau sale	22 l
Puissance absorbée	550 W
Largeur	550 mm
Hauteur	1115 mm
Largeur de travail d'aspiration	500 mm
Tension de la batterie	25,2 V
Capacité de la batterie	42 Ah
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Laveuse de sols