

KÄRCHER**Autolaveuses, Type: BR4010CADV****Données de commande**

N° commande	078001 BR4010CADV
GTIN	4039784541498
Classe d'article	07C

Description**Exécution:**

BR 40/10 C: la machine la plus économique de sa catégorie. Cette machine compacte et puissante présente une largeur de travail de 400 mm et un réservoir d'une capacité de 10 l. La variante Advance est équipée de roues de transport supplémentaires et d'un réglage de la pression de contact des brosses.

Machine de nettoyage au sol manuelle pour de nombreuses applications et différentes superficies. Au choix, fonctionnement sur piles ou sur secteur. Productivité élevée et utilisation économique.

Largeur de travail des brosses: 400 mm

Largeur de travail d'aspiration: 400 mm

Longueur: 520 mm

Largeur: 470 mm

Hauteur: 1150 mm

Rendement de surface max.: 400 m²/h

Description technique

Largeur de travail des brosses	400 mm
--------------------------------	--------

Poids, accessoires compris	30 kg
Largeur	470 mm
Volume du réservoir d'eau sale	10 l
Puissance absorbée	2300 W
Largeur de travail d'aspiration	400 mm
Longueur	520 mm
Hauteur	1150 mm
Volume du réservoir d'eau propre	10 l
Pression d'appui min. des brosses	100 g/cm ³
Rendement de surface max.	400 m ² /h
Vitesse de rotation des brosses	1100 min ⁻¹
Fréquence secteur	50 Hz
Tension	220 - 240 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Laveuse de sols