



Lampe à LED pour postes de travail, Carré / plaque: 10



Données de commande

N° commande	081408 10
GTIN	4260131239168
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Lampe pour établi innovante "Comet" avec commande gestuelle sur la tête de lampe pour l'allumage/extinction ainsi que pour la fonction de variation de lumière. Il est également possible de modifier la température de couleur au besoin à l'aide d'un deuxième capteur, également par commande gestuelle. Les deux capteurs réagissent dès que l'on passe la main dessous. Grâce au boîtier compact et élégant en aluminium anodisé argenté, associé au flexible gainé de noir classique, la lampe s'adapte parfaitement à un équipement de bureau moderne.

- **Pied robuste.**
- **Eclairage à 120° homogène et peu réfléchissant.**
- **Puissance réglable de blanc froid à blanc chaud via un capteur sur la tête de lampe.**
- **Variateur de lumière progressif, également par commande gestuelle sur la tête.**
- **Antireflets et anti-scintillement.**

Description technique

Ampoule	Lampes à LED
Température de couleur	2700 - 5500 K
Puissance lumineuse	10 W
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur

Puissance	blanc chaud
Puissance	blanc froid
Puissance	blanc neutre
Hauteur totale	900 mm
Flux lumineux	960 lm
Largeur tête de lampe	30 mm
Profondeur tête de lampe	210 mm
Hauteur tête de lampe	10 mm
Type de produit	Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail