



## Unités d'éclairage pour Multifix avec commande gestuelle, Type: 10



### Données de commande

N° commande	081409 10
GTIN	4260131239366
Classe d'article	08C

### Description

#### Exécution:

Lampe de travail pour postes de travail innovante **avec commande gestuelle** sur la tête de lampe pour l'allumage/extinction ainsi que pour la fonction de variation de lumière. La température de couleur peut être modifiée selon les besoins. La lampe peut être utilisée de manière variable dans différents domaines d'application.

- **Base magnétique puissante.**
- **Eclairage à 120° homogène et peu réfléchissant.**
- **Antireflets et anti-scintillement.**
- **Puissance réglable de blanc froid à blanc chaud via un capteur sur la tête de lampe.**

#### Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Avec bloc d'alimentation 250 V.

#### Remarque(s):

Pinces et supports magnétiques adaptés, voir 081418/081419.

### Description technique

Puissance lumineuse	10 W
Indice de protection IP	IP 65
Profondeur tête de lampe	210 mm
Ø pied magnétique	66 mm
Poids	760 g
Hauteur tête de lampe	10 mm
Largeur tête de lampe	30 mm
Température de couleur	2700 - 5500 K
Hauteur totale	750 mm
Flux lumineux	960 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail