

HOLEX**Jauge de profondeur numérique HCT avec Bluetooth, Plage de mesure: 150mm****Données de commande**

N° commande	418743 150
GTIN	4062406629472
Classe d'article	42A

Description**Exécution:**

Le résultat de mesure apparaît sur un affichage bien lisible. Les surfaces de mesure sont finement rodées.

Bluetooth 5.0. Compatible avec l'application mobile HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS et l'application Windows HCT. Egalement utilisable via HID (Human Interface Device).

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Description technique

Nombre de piles incluses	1
Lecture commutable	0,01 mm
Longueur semelle	100 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Application mobile HCT
Application radio	Application HCT Windows
Interface	Interface Bluetooth

Plage de mesure	0 - 150 mm
Section de la règle	16×4 mm
Série	HCT
Type de pile	Pile bouton
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Etalonnage	A1
Lecture commutable	0,0005 pouce
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Norme	ISO 13385
Lecture commutable	mm / pouce
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge de profondeur

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200

Accessoires

Vis pour support de jauge de profondeur	412236
---	--------