

**Aimant cylindrique avec cote d'ajustement, Néodyme, Ø: 16mm****Données de commande**

N° commande	085929 16
GTIN	2050001737618
Classe d'article	08Q

**Description****Exécution:**

- **Aimant cylindrique blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.**
- **Tolérance d'ajustement sur Ø extérieur h6.**
- **Thermorésistant jusqu'à 80 °C.**
- **Noyau magnétique en néodyme.**

**Utilisation:**

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

**Description technique**

Force d'attraction	150 N
Ø	16 mm
Cote de raccourcissement maximal arrière	2 mm
Hauteur	20 mm
Résistance max. à la température	80 °C
Matériau surface	Nickel
Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimants cylindriques

