



## Tournevis porte-embouts à magasin avec embouts 1/4 pouce avec cliquet et aimant, Carré / plaquette: 3



### Données de commande

N° commande	676565 3
GTIN	4013288221148
Classe d'article	63H

### Description

#### Exécution:

Petite poignée Kraftform bimatière particulièrement ergonomique avec porte-embouts 1/4 pouce pour endroits difficiles d'accès. Avec fonction de cliquet et denture fine pour un angle de reprise réduit. Bague de commutation simple d'emploi. Avec 6 embouts universels tenaces C 6,3, logés dans un magasin situé dans la poignée. Le puissant aimant permanent dans le porte-embouts garantit un maintien sûr de l'embout.

#### Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.

#### Contenu:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 1 de chaque 675310 réf. 1/25; 2/25; 3/25

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis à fente: 1 de chaque 0,6x4,5; 1,0x5,5 1,2x6,5 mm

### Description technique

Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis Phillips
Longueur totale	69 mm
Logement pour embouts	D 6,3
Avec poignée à cliquet	non
Avec corps télescopique	non

Avec embouts	oui
Magasins d'embouts intégré	oui
Type de produit	Outil à embout