

Garant**Butée de pièce tridimensionnelle, Type: 150****Données de commande**

N° commande	360432 150
GTIN	4062406640439
Classe d'article	31H

Description**Exécution:**

- Réglage rapide et progressif.
- Logement M8 pour écrous en T ou montage direct.
- Extension maximale de 30 mm en option.

Utilisation:

Pour utilisation sur fraiseuses et perceuses.

Matière(s):

Aluminium anodisé.

Accessoire(s):

Tasseaux en T avec M8, voir 370520 réf. 12 – 18.

Description technique

Entraxe S (A)	80 - 110 mm
Pour code couleur	TC
Pour code couleur	HiPo
Pour code couleur	LC

Pour code couleur	LC-GARANT
Pour code couleur	Duo
Pour code couleur	Duo Plus
Pour code couleur	T-Rex
Pour code couleur	Titan
Pour code couleur	Titan2/TitanSense
Pour code couleur	Basic
Pour code couleur	HD-Allmatic
Pour code couleur	Centro Gripp
Pour code couleur	NC8
Pour code couleur	LCV125G
Pour code couleur	HOLEX NC
Hauteur totale	210 - 240 mm
Hauteur utile N	145 - 175 mm
Type de produit	Butées de pièce