

Garant**Butée de pièce tridimensionnelle, Type: 300****Données de commande**

N° commande	360432 300
GTIN	4062406640446
Classe d'article	31H

Description**Exécution:**

- **Réglage rapide et progressif.**
- **Logement M8 pour écrous en T ou montage direct.**
- **Extension maximale de 30 mm en option.**

Double butée.

Utilisation:

Pour utilisation sur fraiseuses et perceuses.

Matière(s):

Aluminium anodisé.

Accessoire(s):

Tasseaux en T avec M8, voir 370520 réf. 12 – 18.

Description technique

Hauteur totale	350 - 380 mm
Pour code couleur	TC
Pour code couleur	HiPo

Pour code couleur	LC
Pour code couleur	LC-GARANT
Pour code couleur	Duo
Pour code couleur	Duo Plus
Pour code couleur	Titan 2
Pour code couleur	Titan
Pour code couleur	Titan2/TitanSense
Pour code couleur	Basic
Pour code couleur	HD-Allmatic
Pour code couleur	Centro Gripp
Pour code couleur	NC8
Pour code couleur	LCV125G
Pour code couleur	HOLEX NC
Hauteur utile N	285 - 315 mm
Entraxe S (A)	80 - 110 mm
Type de produit	Butées de pièce