

## Douches oculaires, Carré / plaque: 1



### Données de commande

N° commande	984150 1
GTIN	662641921580
Classe d'article	97S

### Description

#### Exécution:

Douche oculaire et faciale à **montage mural** avec  **couvercle ABS** pour utilisation à l'intérieur. Installation également possible à l'extérieur, en l'absence de risque de gel ou de surchauffe. Avec couvercle intégré relié à la vanne d'alimentation. Le rabattement du couvercle permet d'activer automatiquement la douche. Le couvercle permet également de garantir que la vasque reste propre et exempte de salissures. Soupape de régulation de débit pour un débit d'eau optimal. Les régulateurs de jet aérés améliorent les performances de rinçage. Suivant la norme ANSI.

### Description technique

Référence fabricant	STD-45G
Situation de montage	montage mural
Applications	Intérieur et extérieur
Débit	12 l/min
Pression d'écoulement	2 - 6 bar
Pression d'écoulement	29,01 - 87,02 psi
Type de produit	Douches oculaires

