

## Douches oculaires, Carré / plaquette: 2



### Données de commande

|                  |              |
|------------------|--------------|
| N° commande      | 984150 2     |
| GTIN             | 662641922419 |
| Classe d'article | 97S          |

### Description

#### Exécution:

Douche oculaire et faciale à **montage mural** avec **vasque ouverte en acier inoxydable** pour une utilisation à l'intérieur. Utilisation également possible à l'extérieur, en l'absence de risque de gel ou de surchauffe. Deux buses de pulvérisation, protégées par des capuchons anti-poussière, se soulèvent lors de l'activation de la douche oculaire. Soupape de régulation de débit pour un débit d'eau optimal. Le filtre à mailles étroites et le régulateur de jet séparé assurent un jet d'eau en douceur. Suivant la norme ANSI.

### Description technique

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Référence fabricant   | STD-85G(D)             |
| Situation de montage  | montage mural          |
| Applications          | Intérieur et extérieur |
| Débit                 | 12 l/min               |
| Pression d'écoulement | 29,01 - 87,02 psi      |
| Pression d'écoulement | 2 - 6 bar              |
| Type de produit       | Douches oculaires      |

