

## Douches de secours, Carré / plaquette: 2



### Données de commande

N° commande	984160 2
GTIN	662641922396
Classe d'article	97S

### Description

#### Exécution:

Combinaison douche de secours pour montage au sol avec douche oculaire et faciale. Convient à une utilisation à l'intérieur. Avec cuve ouverte en acier inoxydable pour une meilleure résistance à la corrosion et une plus grande longévité. Actionnement de la douche de secours à l'aide du levier. Actionnement de la douche oculaire / faciale à l'aide de la plaque de pression ou de la pédale. Suivant la norme ANSI. Avec conduites en acier inoxydable.

### Description technique

Profondeur	741 mm
Situation de montage	montage au sol
Raccord fileté BSP	1.1/4 pouce
Hauteur	2288 mm
Référence fabricant	EXP-18GS/85G(D)
Applications	Intérieur
Largeur	350 mm

Débit douche de secours	76 l/min
Débit douche oculaire/ faciale	12 l/min
Pression d'écoulement	2 - 6 bar
Pression d'écoulement	29 psi
Type de produit	Douches de secours