

Douches oculaires, Carré / plaquette: 3



Données de commande

N° commande	984150 3
GTIN	662641921689
Classe d'article	97S

Description

Exécution:

Douche oculaire, faciale et corporelle **portative** pour les endroits non adaptés à une installation fixe. Cylindre sous pression de 15 litres en acier inoxydable avec tuyau et douchette manuelle permettant un traitement efficace jusqu'à 3 minutes. Le manomètre et la soupape de sécurité à double effet empêchent toute surpression et servent à réduire la pression lors du nettoyage et de l'entretien. Avec étiquette de contrôle pour noter les contrôles / travaux d'entretien effectués.

Description technique

Référence fabricant	STD-38G
Applications	Intérieur et extérieur
Débit	6 l/min
Situation de montage	portatif
Pression d'écoulement	100 psi
Pression d'écoulement	2 - 6 bar
Type de produit	Douches oculaires

