

Aimant plat avec filetage intérieur, Néodyme, Ø: 8mm



Données de commande

N° commande	085924 8
GTIN	2050001737724
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- Thermorésistant jusqu'à 80 °C.
- Surface galvanisée, noyau magnétique en néodyme.
- Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Description technique

Matériau surface	galvanisé
Force d'attraction	13 N
Hauteur avec taraudage	11,5 mm
Ø	8 mm
Résistance max. à la température	80 °C
Hauteur	4,5 mm
Manchon taraudé	oui
Filetage	M3 mm

Poids	3,5 g
Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimant plat

Accessoires

Jeu de crochets à visser avec filetage extérieur 10 pièces Filetage M3	085921 M3
---	-----------