

**rapid****Enrouleur de tuyau, boîtier en tôle d'acier, Type: 15SCS****Données de commande**

N° commande	080076 15SCS
GTIN	4030704094049
Classe d'article	08A

**Description****Exécution:**

Enrouleur de tuyau avec **mécanisme automatique d'enroulement et d'extraction, guidé**, à ressorts en acier durables avec **butées multiples par tour**.

Enrouleur de tuyau ouvert en **tôle d'acier vernie, partiellement galvanisée** avec **orifice de sortie variable** et **tuyau en caoutchouc** robuste. Avec mécanisme d'enroulement automatique commandé breveté SCS pour éviter les dégâts et les blessures.

**Utilisation:**

Indiquée pour l'air, l'eau, l'huile, le gazole.

Pour accroître l'ergonomie grâce à un travail sans effort ainsi que pour assurer le rangement et éviter les risques d'accidents et de blessures dus aux tuyaux posés sur le sol.

**Description technique**

Raccord Entrée	1/2 pouce
Longueur de tuyau utile	15 m
Pression de service max.	50 bar
Raccord Sortie	1/2 pouce

Matériau boîtier	Tôle d'acier, vernie
Mécanisme d'enroulement automatique SCS	oui
Hauteur boîtier	494 mm
Profondeur boîtier	180 mm
Largeur boîtier	470 mm
Type de produit	Enrouleurs de tuyaux