

Aimant cylindrique avec cote d'ajustement, SmCo₅, Ø: 13mm



Données de commande

N° commande	085928 13
GTIN	2050000965166
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- Aimant cylindrique blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
- Tolérance d'ajustement sur Ø extérieur h6.
- Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
- Noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo₅).

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

Description technique

Résistance max. à la température	200 °C
Ø	13 mm
Hauteur	20 mm
Force d'attraction	60 N
Cote de raccourcissement maximal arrière	6 mm
Matériau surface	Nickel
Matériau noyau magnétique	SmCo ₅
Type de produit	Aimants cylindriques

