

**Garant**
**Fraise ébauche HSS-Co8, non revêtu, Ø js14 DC: 16mm**

**Données de commande**

N° commande	192520 16
GTIN	4045197106698
Classe d'article	11W

**Description**
**Exécution:**
**Avec profil ébauche.**

Coupe au centre pour le fraisage en plongée.

- **Larges goujures rectifiées avec précision.**
- **Angle de coupe spécial pour aluminium et métaux non ferreux.**

**Avantage(s):**

 Les larges goujures conviennent **pour de grands volumes de copeaux.**
**Description technique**

Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts	0,075 mm
Ø dents $D_c$	16 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,5 mm
Nombre de dents Z	3
Ø queue $D_s$	16 mm
Longueur totale L	123 mm
Longueur de coupe $L_c$	63 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 1835 B avec h6
Tolérance Ø nominal	js14
Angle d'hélice	36 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré

Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS Co 8
Norme	DIN 844 B
Profil de fraise	WR
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Fraise à dresser

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	138 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	83 m/min	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	9 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		